

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0010E05

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
| Bez silikonu         | ano                                    |

## Elektrická data

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...100 |
| Krytí          |      | IP 68     |

## Mechanická data

|                           |      |                               |
|---------------------------|------|-------------------------------|
| Rozměry                   | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5              |
| Materiály                 |      | PVC                           |
| Tvarovaný materiál        |      | PVC                           |
| Materiál převlečné matice |      | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0010E05

### Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| GY = | šedá           |
| WH = | bílá           |