


Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC039

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]


12

E10710



Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	18 x 54 x 127
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 25 m, PUR, Bez halogenů; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm		
		

E10710



Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá