


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-15...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	18 x 54 x 82
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	4



Centrální rozvaděč

ZDO4H045MSS0025A07

Typ konektoru

M12

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 25 m, PUR, Bez halogenů; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BU =		modrá
GN =		zelená
GN/YE =		zelená / žlutá
GY =		šedá
WH =		bílá
YE =		žlutá