


Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030ZDS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11490

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC/DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm] 17 x 10 x 27

Materiály PUR

Tvarovaný materiál PUR

Materiál převlečné matice litý zinek

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10713



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030ZDS0005A03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá