




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH042MSS0005E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiály		PVC průhledný
-----------	--	---------------

Tvarovaný materiál		PVC, průhledný
--------------------	--	----------------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E10717



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH042MSS0005E04

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BK =	černá
BU =	modrá
WH =	bílá