

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0010A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
---------------------	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
---------------------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Mechanická data

Rozměry [mm]	36 x 15 x 26
--------------	--------------

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)
---------------------------	------------------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10719



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0010A04

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá