

E10774




Svorkovatelny konektor

SDOAH040PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11509 nebo E11658

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 125 AC / < 150 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...85

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 35 x 20 x 30

Materiály PBT

Tvarovaný materiál PBT

Materiál převlečné matice PA

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10774



Svorkovatelný konektor

SDOAH040PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA



Připojení

