


## Kabelové provedení

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| Provozní napětí | [V] | < 250 AC/DC |
|-----------------|-----|-------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 68 |
|-------|--|-------|

## Mechanická data

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| Materiály                 |  | PUR       |
| Tvarovaný materiál        |  | PUR       |
| Materiál převlečné matice |  | ZnAl / Ni |

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: ZnAl / Ni





## Kabelové provedení

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, černá; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: ZnAl / Ni

