

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040ZDS0015A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Materiály		PUR
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PUR
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
---------------------------	--	-----------------------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



E10783



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040ZDS0015A03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá