




Volně svorkovatelný konektor

SSTAA030MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	25
Rozměry	[mm]	20 x 20 x 58
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10788



Volně svorkovatelný konektor

SSTAA030MSSFKPG

Připojení

