


Svorkovatelný konektor

SDOGA030MSSFPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	25
----------	-----	----

Rozměry	[mm]	20 x 20 x 52,5
---------	------	----------------

Materiály		PA
-----------	--	----

Tvarovaný materiál		PA
--------------------	--	----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10789



Svorkovatelný konektor

SDOGA030MSSFKPG

Připojení

