




Svorkovatelný konektor

SDOAH040MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	36 x 20 x 35
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10790



Svorkovatelný konektor

SDOAH040MSSFKPG

Připojení

