


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0020E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...70

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 42

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E10801



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0020E04

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, oranžová; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá