


Propojovací kabel s konektorem

ADOAF032VAS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10813



Propojovací kabel s konektorem


ADOAF032VAS0010A03

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá