




Kabelové provedení

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x Torson, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10816




Kabelové provedení

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Elektrické připojení

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

