


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Oblast nasazení

Aplikace	NAMUR
----------	-------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 15 DC
---------------------	---------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	62,2
Rozměry [mm]	31 x 14,5 x 38
Materiály	TPU; PUR
Tvarovaný materiál	TPU / PUR
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Příslušenství

Dodané položky	Šroub Popisové pole
----------------	------------------------

Upozornění



Upozornění	Pro použití v zóně 0, skupině IIB nebo IIC se musí uživatel vyhnout intenzivnímu elektrostatickému náboji nahromaděnému u zásuvek.
Obsah balení	1 ks

**Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou**

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

**Elektrické připojení**Kabel: 0,6 m, PVC, modrá, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

