


Kabelové provedení

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU
-----------	-----

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10832



Kabelové provedení

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Připojení

