


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH050VAN00,6A02

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10853

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace	NAMUR
----------	-------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 15 DC
---------------------	---------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
---------------------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry [mm]	39 x 30 x 15
--------------	--------------

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
---------------------------	-------------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10837



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, modrá, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Připojení

1 WH

2 BK