




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC041MSS00,6A03STA030VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 24 AC/DC

Ochrana proti přepětí

ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

58,6

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Provoz

1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm

