


Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC
---------------------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	27 x 15 x 39
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10851



Propojovací kabel s konektorem


ADOAA030VAS0005E03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, žlutá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlacené



Připojení



GN =	Barvy vodičů :
RD/BK =	zelená
RD/WH =	červený / černý
	červená/bílá