

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043MSS0005H04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

27 x 15 x 39

Materiály

TPU průhledný

Tvarovaný materiál

TPU, průhledný

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

2 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E10855



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043MSS0005H04

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá