




Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0002A04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11199  
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

|                 |     |                   |
|-----------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Třída krytí     |     | III               |

Okolní podmínky

|                |      |                                |
|----------------|------|--------------------------------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90                       |
| Krytí          |      | IP 67; (v zašroubovaném stavu) |

Mechanická data

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Rozměry                   | [mm] | 16 x 8 x 26      |
| Materiály                 |      | TPU              |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU              |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný |

Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0002A04

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| WH = | bílá           |