

E10883




Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10884

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,5 Nm

