




Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MSS0005A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 65
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49
---------	------	--------------

Materiály		Mosaz Niklovaný
-----------	--	-----------------

Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
--------------------	--	------------------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný
--



E10895



Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MSS0005A

Připojení

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/PE