





Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0005A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	51 x 26 x 58
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný		



E10897



Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0005A

Připojení

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE