


Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0010A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	51 x 26 x 58
---------	------	--------------

Materiály	Mosaz Niklovaný
-----------	-----------------

Tvarovaný materiál	Mosaz, Niklovaný
--------------------	------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0010A

Připojení

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/VE