



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040SCS0002I04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVW004
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040SCS0002I04

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá