


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0002I04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVW007

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU průhledný
Tvarovaný materiál		TPU, průhledný
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch

E10912



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0002I04

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; Radiačně zesítěn; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch;
Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá