


Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC050

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Počet portů centrálního rozvaděče		4
Typ konektoru		M8

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Centrální rozvaděč


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm

