



Kabelové provedení

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



| Oblast nasazení                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Speciální vlastnosti            | Bez halogenů     |
| Elektrická data                 |                  |
| Provozní napětí [V]             | 10...55 DC       |
| Třída krytí                     | III              |
| Okolní podmínky                 |                  |
| Okolní teplota [°C]             | -25...90         |
| Krytí                           | IP 67            |
| Mechanická data                 |                  |
| Materiály                       | TPU              |
| Tvarovaný materiál              | TPU              |
| Materiál převlečné matice       | Mosaz, Niklovaný |
| Upozornění                      |                  |
| Obsah balení                    | 1 ks             |
| Elektrické připojení - zástrčka |                  |

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





## Kabelové provedení

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

