


## Kabelové provedení

VDOG F030MSS0001H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...55 DC

Třída krytí

III

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení

1 ks

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





## Kabelové provedení

VDOGF030MSS0001H03STGF030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 1 m, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

