




Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0010B19

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 65
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49
---------	------	--------------

Materiály		Mosaz Niklovaný
-----------	--	-----------------

Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
--------------------	--	------------------

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10948



Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0010B19

Připojení