


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0025E05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Krytí		IP 68

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050VAS0025E05

Elektrické připojení


Kabel: 25 m, PVC, oranžová, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá