


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050VAS0005E05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT010

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	15 x 15 x 46
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH050VAS0005E05

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá