


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050SCS0005I05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050SCS0005I05

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; Radiačně zesíťen; 5 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá