



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0010H05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0010H05

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá