


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAB031--S0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)






Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAB031--S0002A03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
	zelená / žlutá