

Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0008B03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 8 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0008B03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá