


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0005A06



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	245,8
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH080MSS0005A06

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



Připojení

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá