




Svorkovatelny konektor

SDOGA030PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	20 x 20 x 46
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 11

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10981

Svorkovatelný konektor

SDOGA030PLSFKPG



Připojení

