



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0002E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



| Elektrická data            |              |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| Provozní napětí            | [V]          | 10...30 DC      |
| Výstupy                    |              |                 |
| Elektrické provedení       |              | PNP             |
| Okolní podmínky            |              |                 |
| Okolní teplota             | [°C]         | -25...90        |
| Krytí                      |              | IP 67           |
| Mechanická data            |              |                 |
| Materiály                  |              | PUR             |
| Tvarovaný materiál         |              | PUR             |
| Materiál převlečné matice  |              | litý zinek      |
| Zobrazení / ovládací prvky |              |                 |
| Zobrazení                  | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|                            | Provoz       | 1 x LED, zelená |
| Upozornění                 |              |                 |
| Obsah balení               |              | 1 ks            |

# E10006



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0002E03

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Barvy vodičů : |
| BK = | hnědá          |
| BU = | černá          |
|      | modrá          |