


E1001A



Svorkovatelný konektor

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Aplikace	Připojení na prověřený, zabezpečený proudový okruh

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Osvědčení	BVS 05 ATEX E106
ATEX označení	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanická data

Hmotnost	[g]	59,1
Rozměry	[mm]	29 x 29 x 71
Materiály		PBT
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		PA

Upozornění

Upozornění	Ta podle tabulky "Suma výkonů proudových obvodů" v příslušném provozním návodu (bezpečnostně relevantní část ATEX) K zásuvkám může být připojeno několik jiskrově bezpečných obvodů. Součet napětí jednoho nebo více jiskrově bezpečných obvodů nesmí překročit následující hodnotu: Utotal max = 60 V (špičková hodnota)
------------	--

E1001A



Svorkovatelný konektor

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 10...12 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

