


E10058



Volně svorkovatelný konektor na ventil

VALVE PLUG TYPE A



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	16

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...125
Krytí	IP 65

Mechanická data

Hmotnost [g]	28
Rozměry [mm]	42 x 29 x 28
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10058



Volně svorkovatelný konektor na ventil


VALVE PLUG TYPE A

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x ventilový konektor typu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PA



Připojení

