

E10064




Svorkovatelny konektor

SDOAH042PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11510

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...85

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 30 x 18 x 35

Materiály PBT; PA

Tvarovaný materiál PBT / PA

Materiál převlečné matice PA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Svorkovatelný konektor

SDOAH042PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT / PA; Uzamčení: PA



Připojení

