




Svorkovatelny konektor

SDOAT052--SFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	63,2
Rozměry	[mm]	48 x 30 x 65
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		PA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Svorkovatelný konektor

SDOAT052--SFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: PG 9

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA



Připojení

