


Svorkovatelny konektor

SDOAH041PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...80
----------------	------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	20 x 34 x 32
---------	------	--------------

Materiály	PA
-----------	----

Tvarovaný materiál	PA
--------------------	----

Materiál převlečné matice	PA
---------------------------	----

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Svorkovatelný konektor

SDOAH041PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,5 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA



Připojení

