

Adaptér

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 600 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

45,36

Montážní závit

1/2" NPT

Materiály

Hliník Eloxováno

Tvarovaný materiál

Hliník, Eloxováno

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: Hliník, Eloxováno; Kontakty: Pozlaceno




E10103



Adaptér

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Připojení



BK =	Barvy vodičů :
GN =	černá
WH =	zelená
	bílá