


Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030PLS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26 x 26 x 60
---------	------	--------------

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	PA
---------------------------	----

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA




E10105



Propojovací kabel s konektorem

ADOGB030PLS0005E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá