


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040PLS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	25 x 15 x 32
---------	------	--------------

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	PUR
---------------------------	-----

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: PUR



E10128



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040PLS0005E03

Připojení

