


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E10140



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005A

Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá